



## Infracrveni uređaj za mjerenje temperature i vlage, tip: 835T1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Brzi, precizni infracrveni termometri s intuitivnim i jednostavnim vođenjem kroz izbornik preko ikona i upravljačke ručice.

Optika 50:1 omogućava sigurna mjerenja i iz većih udaljenosti. Laser s 4 točke označava točno mjerno područje i sprječava pogrešna mjerenja.

- **Automatski namjestvi stupanj emisije u kombinaciji s površinskim senzorom, br. 474120 vel. OF.**
- **Online mjerenje u kombinaciji s besplatnim softverom.**
- **Memorija za 200 mjernih vrijednosti i 20 vrijednosti stupnjeva emisije.**
- **Osvjetljenje zaslona koje se može uključiti i isključiti.**
- **Optički i akustički alarm kod prekoračenja graničnih vrijednosti.**

#### Upotreba:

Najveća moguća sigurnost i preciznost kod mjerenja temperature iz srednje udaljenosti.

#### Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6 i certifikat o kalibriranju.

#### Dodatni pribor:

Mjerni senzor rb. 474120 vel. OF, softver EasyClimate može se besplatno preuzeti.

### Tehnički opis

Granica pogreške (-20,0 do -0,1 °C)	±1,5 °C
Granica pogreške (0,0 do 99,9 °C)	±1,0 °C
Granica odstupanja preostalog mjernog područja	± 1 % mj. vr.
Granica pogreške (-30,0 do -20,1 °C)	±2,5 °C
Optika	50 : 1
Težina	514 g
Rezolucija infracrveno	0,1 °C
Namjestivi stupanj emisije	0,1 - 1
širina	166 mm
Mjerno područje	-30 - 600 °C
Duljina	193 mm
Visina	63 mm
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj laserskih točaka	4
Kalibriranje	15
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature i vlage

## Usluge

DAkKS kalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027610 A
KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A

## Pribor

Temperaturni senzor tip K tip OF	474120 OF
----------------------------------	-----------