



## Infracrveni uređaj za mjerenje temperature i vlage, tip: 835T2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Brzi, precizni infracrveni termometri s intuitivnim i jednostavnim vođenjem kroz izbornik preko ikona i upravljačke ručice.

Optika 50:1 omogućava sigurna mjerenja i iz većih udaljenosti. Laser s 4 točke označava točno mjerno područje i sprječava pogrešna mjerenja.

- **Automatski namjestvi stupanj emisije u kombinaciji s površinskim senzorom, br. 474120 vel. OF.**
- **Online mjerenje u kombinaciji s besplatnim softverom.**
- **Memorija za 200 mjernih vrijednosti i 20 vrijednosti stupnjeva emisije.**
- **Osvjetljenje zaslona koje se može uključiti i isključiti.**
- **Optički i akustički alarm kod prekoračenja graničnih vrijednosti.**

S proširenim **mjernim područjem do 1.500 °C.**

#### Upotreba:

Precizno mjerenje do 1.500 °C sa sigurne udaljenosti.

#### Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6 i certifikat o kalibriranju.

#### Dodatni pribor:

Mjerni senzor rb. 474120 vel. OF, softver EasyClimate može se besplatno preuzeti.

## Tehnički opis

Optika	50 : 1
Granica odstupanja preostalog mjernog područja	$\pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C} / \pm 1 \text{ } \% \text{ mj. vr.}$
Duljina	193 mm
Težina	514 g
Mjerno područje	-10 - 1500 °C
Rezolucija infracrveno	0,1 (-10 do +999,9 °C) 1 (+1000 do +1500 °C) °C
Namjestivi stupanj emisije	0,1 - 1
širina	166 mm
Visina	63 mm
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj laserskih točaka	4
Kalibriranje	I5
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature i vlage

## Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
DAkS kalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027610 A

## Pribor

Temperaturni senzor tip K tip OF	474120 OF
----------------------------------	-----------