



## Uređaj za pohranu podataka s USB priključnom stanicom, tip: 174H



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474200 174H
GTIN	4029547010835
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Praktičan uređaj za spremanje podataka s prikazom. Interna memorija za 16.000 mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije. Mjerni interval se može namještati između 1 min. i 24 h. Vijek trajanja baterije 1 godinu (mjerni interval 15 min., 25 °C). USB sučelje (Dockingstation) omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju uređaja kao i prebacivanje mjernih podataka. Dodatno mjerenje i pohranjivanje relativne vlažnosti zraka.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2 držača za zid, 2 baterije art. 081560 vel. CR2032 i certifikat o kalibriranju. Dodatna priključna stanica s kabelom za USB priključak. Softver ComSoft Baswic V5 može se učitati besplatno.

### Tehnički opis

širina	38 mm
Mjerno područje kod temperature	-20 - 70 °C
Duljina	60 mm
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	±3 %
Visina	18,5 mm

Granica odstupanja temperatura	±0,5 °C
Kalibriranje	I6
Mjerno područje kod relativne vlažnosti	0 - 100 %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	USB sučelje
Memorija uređaja	16000 izmjerenih vrijednosti
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

## Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------