

HOLEX**Unutarnji stezni vijak, 5-dijelna garnitura, Stezni Ø: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434825 8
GTIN	4045197606242
Razred artikla	42C

Opis**Opis:**

- Unutarnji vijak izrađen od nehrđajućeg čelika (1.4301/1.4305).
- Inovativno rješenje za brzo i jednostavno učvršćivanje cilindričnih komponenti (npr. mjerni satovi, cilindri ili cijevi).
- Zahvaljujući jednostavnom otpuštanju ili pritezanju unutarnjeg mikrometra moguće je takve komponente lagano pritegnuti i ponovno otpustiti.
- Zahvaljujući cilindričnoj rupi unutarnjeg zateznog vijka moguće je duljinu izboja pritegnutih komponenti kontinuirano mijenjati.

Funkcija:

Unutarnji stezni vijak zavija se u bilo koju napravu jednostavnim metričkim navojem dok glava unutarnjeg steznog vijka ne nalegne na ravnu plohu naprave. Daljnjim pritezanjem vijka navoj unutarnjeg steznog vijka i navoj u napravi pomiču se jedan prema drugom. Zbog posebne izvedbe unutarnjeg vijka on se neznatno i potpuno reverzibilno rasteže. To lagano rastezanje dovoljno je da promjer unutarnjeg steznog vijka toliko smanji da su unutarnje komponente ravnomjerno i centrično nategnute. Na promjer unutarnjeg steznog vijka, kao i na nastali pritisak, moguće je konstruktivno utjecati. Postiže se privlačna sila do 2.000 N.

Upotreba:

- **Mjerna tehnika:** Brzo i jednostavno stezanje mjernih satova u mjerne uređaje.
- **Strojarstvo:** stezno sredstvo za cilindrične objekte.
- **Senzorska tehnika:** rješenja pričvršćenja za ravne površine.

Dio isporuke:

Garnitura se sastoji od 5 steznih vijaka.

Tehnički opis

Stezni Ø	8 mm
Širina otvora ključa SW	15 mm
Visina navoja H ₂	12 mm
Visina šesterokuta vijčane glave H ₁	5 mm
Navoj M	M12×1,5
Vrsta proizvoda	Unutarnji zatezni vijak