



Uređaj za mjerenje razine buke, tip: 815



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474300 815
GTIN	4029547001864
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Uređaj za mjerenje razine buke, klase točnosti 2 prema IEC 60942.

Funkcija:

Određivanje frekvencije prema karakterističnim krivuljama A i C; aktualna mjerna vrijednost; parcijalna mjerna područja; vremenska analiza (preklopiva: FAST 125 ms / SLOW 1 s); memorija min / maks.

Upotreba:

Idealan uređaj za svakodnevni rad; bilo da se radi o klimatizacijskoj tehnici ili termotehnici, mjerenju buke strojeva ili buke u postrojenju za spaljivanje.

Mjerni uređaj za mjerenje razina jačine zvuka u području od 32 - 130 decibela pokriva većinu područja primjene. Pritom se 30 decibela može usporediti s kucanjem sata, a 130 decibela sa zvukom motora zrakoplova na udaljenosti od 25 m. Pritom ocjena frekvencije karakteristike Odgovara osjetu tlaka zvuka u ljudskom uhu, naprotiv, karakteristika C ocjenjuje niskofrekventne dijelove zvuka. Upravo je na radnom mjestu neizostavna mjerna naprava za mjerenje decibela jer se često čak i na radnim mjestima u uredima ne prepoznaje koliko je velika stvarna emisija buke - te joj se stoga ne može niti usprotiviti.

Dio isporuke:

Uključuje mikrofona, zaštitu od vjetra, odvijač za kalibriranje i bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Napomena:

Kalibrator **razine buke** dostupan na upit.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	815
Visina	43 mm
Mjerno područje	32 - 130 dB(A)
širina	55 mm
Duljina	255 mm
Težina	195 g
Granica odstupanja	±1,0 dB(A)
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I12
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje razine buke

Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje razine buke tip S	029120 S
--	----------