



## Uređaj za pohranu podataka bez USB priključne stanice, tip: 174T



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474201 174T
GTIN	4029547010798
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Praktičan uređaj za spremanje podataka s prikazom. Interna memorija za 16.000 mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije.<br>Mjerni interval se može namještati između 1 min. i 24 h. Vijek trajanja baterije 1 godinu (mjerni interval 15 min., 25 °C).<br>USB sučelje (Dockingstation) omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju uređaja kao i prebacivanje mjernih podataka.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2 držača za zid, 2 baterije art. 081560 vel. CR2032 i certifikat o kalibriranju.

### Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 65
Duljina	60 mm
širina	38 mm

Visina	18,5 mm
Granica odstupanja temperatura	$\pm 0,5$ °C
Mjerno područje kod temperature	-30 - 70 °C
Kalibriranje	I9
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Memorija uređaja	16000
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

## Usluge

DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A
KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature prostorije tip B	027650 B

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------