

**HOLEX****Unutarnji stezni vijak, 5-dijelna garnitura, Stezni Ø: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434825 10
GTIN	4045197606259
Razred artikla	42C

**Opis****Opis:**

- **Unutarnji vijak izrađen od nehrđajućeg čelika (1.4301/1.4305).**
- **Inovativno rješenje za brzo i jednostavno učvršćivanje cilindričnih komponenti (npr. mjerni satovi, cilindri ili cijevi).**
- **Zahvaljujući jednostavnom otpuštanju ili pritezanju unutarnjeg mikrometra moguće je takve komponente lagano pritegnuti i ponovno otpustiti.**
- **Zahvaljujući cilindričnoj rupi unutarnjeg zateznog vijka moguće je duljinu izboja pritegnutih komponenti kontinuirano mijenjati.**

**Funkcija:**

Unutarnji stezni vijak zavija se u bilo koju napravu jednostavnim metričkim navojem dok glava unutarnjeg steznog vijka ne nalegne na ravnu plohu naprave. Daljnjim pritezanjem vijka navoj unutarnjeg steznog vijka i navoj u napravi pomiču se jedan prema drugom. Zbog posebne izvedbe unutarnjeg vijka on se neznatno i potpuno reverzibilno rasteže. To lagano rastezanje dovoljno je da promjer unutarnjeg steznog vijka toliko smanji da su unutarnje komponente ravnomjerno i centrično nategnute. Na promjer unutarnjeg steznog vijka, kao i na nastali pritisak, moguće je konstruktivno utjecati. Postiže se privlačna sila do 2.000 N.

**Upotreba:**

- **Mjerna tehnika: Brzo i jednostavno stezanje mjernih satova u mjerne uređaje.**
- **Strojarstvo: stezno sredstvo za cilindrične objekte.**
- **Senzorska tehnika: rješenja pričvršćenja za ravne površine.**

**Dio isporuke:**

Garnitura se sastoji od 5 steznih vijaka.

**Tehnički opis**

Visina navoja H <sub>2</sub>	12 mm
Širina otvora ključa SW	17 mm
Stezni Ø	10 mm
Visina šesterokuta vijčane glave H <sub>1</sub>	5 mm
Navoj M	M14×1,5
Vrsta proizvoda	Unutarnji zatezni vijak