



Uređaj za pohranu podataka bez USB priključne stanice, tip: 174H



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474201 174H
GTIN	4029547010804
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Praktičan uređaj za spremanje podataka s prikazom. Interna memorija za 16.000 mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije.
Mjerni interval se može namještati između 1 min. i 24 h. Vijek trajanja baterije 1 godinu (mjerni interval 15 min., 25 °C).
USB sučelje (Dockingstation) omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju uređaja kao i prebacivanje mjernih podataka. Dodatno mjerenje i pohranjivanje relativne vlažnosti zraka.

Dio isporuke:

Uključuje 2 držača za zid, 2 baterije art. 081560 vel. CR2032 i certifikat o kalibriranju.

Tehnički opis

Mjerno područje kod temperature	-20 - 70 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	±3 %
Granica odstupanja temperatura	±0,5 °C
Duljina	60 mm
širina	38 mm

Visina	18,5 mm
Kalibriranje	I6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Memorija uređaja	16000
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------