

**Dubinomjer s analognim satom, mjerno područje: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434805 10
GTIN	4045197234124
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Kaljeni most s fino lepanom nalijegajućom površinom. Pomoću čahure mjerni sat je sigurno učvršćen. **Mjerni sat sa skalom ulijevo – mjerna dubina se može očitati izravno.** Mjernu dubinu se može povećati produžetcima različite duljine vidi br. 434920).

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 434807 vel. 10 odn. 30.

Dodatni pribor:

Produžetak za mjerna ticala br. 434920.

Tehnički opis

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Mjerno područje	10 mm
Ø mjernog sata	58 mm
Širina mosta	16 mm
Duljina mosta	80 mm

Ø senzornog klina	4 mm
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C8
Vrijednost skale	0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjeMjerni graničnik tip B	023360 B
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Matica s narovašenom glavom navoji M14X0,5	434806 M14X0,5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30