

**Dubinomjer s analognim satom, mjerno područje: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434805 30
GTIN	4031452161892
Razred artikla	42C

**Opis****Izvedba:**

Kaljeni most s fino lepanom nalijegajućom površinom. Pomoću čahure mjerni sat je sigurno učvršćen. **Mjerni sat sa skalom ulijevo – mjerna dubina se može očitati izravno.** Mjernu dubinu se može povećati produžetcima različite duljine vidi br. 434920).

**Dio isporuke:**

Uključuje mjerni sat br. 434807 vel. 10 odn. 30.

**Dodatni pribor:**

Produžetak za mjerna ticala br. 434920.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C8
Duljina mosta	80 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Širina mosta	16 mm

Mjerno područje	30 mm
Ø senzornog klina	5 mm
Ø mjernog sata	58 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	20 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100
KalibriranjeMjerni graničnik tip B	023360 B

## Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 30 mm	434807 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Matica s narovašenom glavom navoji M14X0,5	434806 M14X0,5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15