



## Infracrveni uređaj za mjerenje temperature, tip: 810



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474260 810
GTIN	4029547008320
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Praktičan uređaj, jednostavno korištenje s kvalitetnim i dugotrajnim sensorima. Funkcija zadržavanja, memorija min/maks. i osvjetljenje zaslona radi olakšanog očitavanja mjernih vrijednosti.

#### Dio isporuke:

Uključuje ispitni protokol, zaštitnu kapicu, torbu za pojas i 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

### Tehnički opis

Granica odstupanja infracrveno	±2 °C
Optika	6 : 1
Duljina	119 mm
širina	46 mm
Infracrveno mjerno područje	-30 - 300 °C
Visina	25 mm

Granica odstupanja za zrak	± 0,5 °C
Mjerno područje zraka	-10 - 50 °C
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I5
Kalibriranje	I9
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature

## Usluge

DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A
DAkKS kalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027610 A
KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature prostorije tip B	027650 B
KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------