

Mahr**Mjerni sat, ± područje mjerenja / očitavanje: 50/1 μm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Zatvoreni mjerni mehanizam na safirnom ležaju, posebno robustan, namijenjen za upotrebu u proizvodnom pogonu.

Malo odstupanje kod promjene smjera zahvaljujući mjernim svornjacima na kugličnim vodilicama bez zračnosti. **Neosjetljiv na djelovanje bočnih sila.**

Kućište iz jednog komada osigurava iznimnu stabilnost i točnost. **Zaštita od udarca pomoću prijenosne poluge koja se podiže kod preopterećenja.**

Konstantna mjerna sila pomoću opruge.

Veliki slobodni hod radi zgodnog polaganja obradaka. Mogućnost priključenja podizne tipke ili kabla za podizanje (poseban pribor).

Jasno čitljiva skala.

Dvije oznake za toleranciju za prednamještanje tolerancijskog polja.

Tekst oblačića:

Oznake tolerancije

Priključak

za kabel za podizanje br. 434930

Precizno namještanje

sa zaključavanjem (nulti položaj).

Upotreba:

Kao mjerni sat za serijsku i pojedinačnu kontrolu.

Dodatni pribor:

Kabel za podizanje br. 434930.

Tehnički opis

± mjerno područje	50 µm
Fini podizaj	2,8 mm
Očitavanje	1 µm
Ø stezne drške h6	8 mm
Visina	20 mm
Kalibriranje	C3
Snaga mjerenja	1 N
širina	63 mm
Duljina	95 mm
Standard	DIN 879
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat tip FZ	023180 FZ
DAkKS kalibriranjeMjerni sat tip FZ	023190 FZ

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3

Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6

Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90