

**Mjerni sat sa skalom ulijevo, mjerno područje: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434807 10
GTIN	4031452160758
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Sa **skalom ulijevo** za upotrebu s mostovima za mjerenje dubine i preciznim mjernim uređajima za mjerenje provrta.

Odgovara:

Naprave za mjerenje dubine art. 434805. Precizni mjerni uređaji br. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 i 435125.

Tehnički opis

Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 10 mm
Ø kućišta	57 mm
Snaga mjerenja	0,7 - 1,4 N
Kalibriranje	C1

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Standard	Norma proizvođača
Ø mjernog sata	58 mm
Ø senzornog klina	4 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

Pribor

Staklo mjernog sata tip 40	432010 40
----------------------------	-----------