



## Uređaj za pohranu podataka, tip: 175T2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsti, kompaktni, 2-kanalni uređaj za spremanje podataka s velikim, pozadinski osvijetljenim zaslonom. Interna memorija za 1 milijun mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije. Mjerni se interval može namještati između 10 sekundi i 24 sata. Vijek trajanja baterije  $\geq 3$  godine (interval mjerenja 15 min., 25 °C). Dva standardna sučelja (mini USB i SD kartica) za jednostavno programiranje i očitavanje podataka izravnim spajanjem na osobno računalo. Priključak za jedan vanjski temperaturni senzor (tip NTC).

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje zidni držač, bravu, 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i certifikat o kalibriranju, softver ComSoft Basic V5 moguće je besplatno preuzeti.

#### Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB. Temperaturni senzor (tip NTC) dostupan na upit.

### Tehnički opis

Visina	30 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Mjerno područje temperature (vanjski senzor)	-40 – 120 °C
širina	55 mm
vanjski tip senzora	NTC
Oznaka proizvođača	175 T2
Granica odstupanja temperatura (unutarnji senzor)	±0,5 °C
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor)	±0,3 °C
Mjerno područje temperature (unutarnji senzor)	-35 - 55 °C
Duljina	89 mm
Kalibriranje	I9
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

## Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature prostorije tip B	027650 B
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Temperaturni senzor tip NTC	474170 NTC
USB kabel tip USB	474183 USB