

Mahr**Mjerni sat, ± područje mjerenja / očitavanje: 130/5μm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434674 130/5
GTIN	4059192014063
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Zatvoreni mjerni mehanizam na safirnom ležaju, posebno robustan, namijenjen za upotrebu u proizvodnom pogonu.

Malo odstupanje kod promjene smjera zahvaljujući mjernim svornjacima na kugličnim vodilicama bez zračnosti. **Neosjetljiv na djelovanje bočnih sila.**

Kućiste iz jednog komada osigurava iznimnu stabilnost i točnost. **Zaštita od udarca pomoću prijenosne poluge koja se podiže kod preopterećenja.**

Konstantna mjerna sila pomoću opruge.

Veliki slobodni hod radi zgodnog polaganja obradaka. Mogućnost priključenja podizne tipke ili kabla za podizanje (poseban pribor).

Jasno čitljiva skala.

Dvije oznake za toleranciju za prednamještanje tolerancijskog polja.

Tekst oblačića:

Oznake tolerancije

Priključak

za kabel za podizanje br. 434930

Precizno namještanje

sa zaključavanjem (nulti položaj).

Upotreba:

Kao mjerni sat za serijsku i pojedinačnu kontrolu.

Dodatni pribor:

Kabel za podizanje br. 434930.

Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
± mjerno područje	130 µm
Duljina	95 mm
širina	63 mm
Fini podizaj	2,5 mm
Visina	20 mm
Očitavanje	5 µm
Kalibriranje	C3
Snaga mjerenja	1 N
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat tip FZ	023180 FZ
DAkKS kalibriranjeMjerni sat tip FZ	023190 FZ

Pribor

Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90

Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5