



Uređaj za mjerenje vlažnosti materijala, tip: 606-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Razred artikla	47B

Opis

Upotreba:

Precizno mjerenje udjela vlage u materijalu pomoću karakterističnih krivulja za različite vrste drva (napr. bukva, jela, hrast...) i različite građevinske materijale (napr. beton, opeka, gips...). Dodatno mjerenje temperature i vlažnosti zraka (izračun rosišta).

Tehnički opis

Granica odstupanja temperatura	$\pm 0,5$ °C
Kalibriranje	I6
Mjerno područje kod temperature	-10 - 50 °C
Duljina	119 mm
Mjerno područje kod relativne vlažnosti	0 - 55 %
Visina	25 mm
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	± 1 %
širina	46 mm

Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje vlažnosti materijala

Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkkS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------