



## Mjerni sat sa skalom ulijevo, mjerno područje: 30mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434807 30
GTIN	4031452160765
Razred artikla	46C

### Opis

#### Izvedba:

Precizni mjerni sat s metalnim kućištima,  $\varnothing$  stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Sa **skalom ulijevo** za upotrebu s mostovima za mjerenje dubine i preciznim mjernim uređajima za mjerenje provrta.

#### Odgovara:

Naprave za mjerenje dubine art. 434805.

### Tehnički opis

Vrijednost skale	0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
$\varnothing$ kućišta	57 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,8 - 1,6 N
Mjerno područje	0 - 30 mm

Standard	Norma proizvođača
Ø senzornog klina	5 mm
Ø mjernog sata	58 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	20 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30

## Pribor

Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
----------------------------	-----------