



Uređaj za pohranu podataka, tip: 175T3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Čvrsti, kompaktni, 2-kanalni uređaj za spremanje podataka s velikim, pozadinski osvijetljenim zaslonom. Interna memorija za 1 milijun mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije. Mjerni se interval može namještati između 10 sekundi i 24 sata. Vijek trajanja baterije ≥ 3 godine (interval mjerenja 15 min., 25 °C). Dva standardna sučelja (mini USB i SD kartica) za jednostavno programiranje i očitavanje podataka izravnim spajanjem na osobno računalo. Priključak za 2 vanjska temperaturna senzora (tip K i T) br. 474120, 474140 ili 474150.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje zidni držač, bravu, 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i certifikat o kalibriranju, softver ComSoft Basic V5 moguće je besplatno preuzeti.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	175 T3
širina	54 mm
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor)	±0,5 (-50 do 70) °C
Duljina	96 mm
Mjerno područje temperature (vanjski senzor)	-50 do +1000 (tip K); -50 do +400 (tip T) °C
IP-klasa zaštite	IP 65
vanjski tip senzora	K i T
Visina	29 mm
Kalibriranje	I8
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvati	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

Usluge

DAkKS kalibriranjeTermometar broj ulaza 1	027510 1
KalibriranjeTermometar broj ulaza 1	027500 1

Pribor

Ugrađeni senzor tip K tip EB	474140 EB
USB kabel tip USB	474183 USB
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Fleksibilni termopar, staklena vlakna tip K duljina 1500 mm	474150 1500
Temperaturni senzor tip K tip OF	474120 OF
Temperaturni senzor tip K tip EF	474120 EF