

**Mahr****Mjerni sat, ± područje mjerenja / očitavanje: 250/10µm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Razred artikla	43A

## Opis

### Izvedba:

**Zatvoreni mjerni mehanizam na safirnom ležaju, posebno robustan, namijenjen za upotrebu u proizvodnom pogonu.**

Malo odstupanje kod promjene smjera zahvaljujući mjernim svornjacima na kugličnim vodilicama bez zračnosti. **Neosjetljiv na djelovanje bočnih sila.**

Kućičte iz jednog komada osigurava iznimnu stabilnost i točnost. **Zaštita od udarca pomoću prijenosne poluge koja se podiže kod preopterećenja.**

**Konstantna mjerna sila** pomoću opruge.

**Veliki slobodni hod** radi zgodnog polaganja obradaka. Mogućnost priključenja podizne tipke ili kabla za podizanje (poseban pribor).

**Jasno čitljiva skala.**

**Dvije oznake za toleranciju** za prednamještanje tolerancijskog polja.

**Tekst oblačića:**

**Oznake tolerancije**

**Priključak**

za kabel za podizanje br. 434930

**Precizno namještanje**

sa zaključavanjem (nulti položaj).

**Upotreba:**

Kao mjerni sat za serijsku i pojedinačnu kontrolu.

**Dodatni pribor:**

Kabel za podizanje br. 434930.

## Tehnički opis

Fini podizaj	2,5 mm
Kalibriranje	C3
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	1 N
širina	63 mm
± mjerno područje	250 µm
Očitavanje	10 µm
Duljina	95 mm
Visina	20 mm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat tip FZ	023180 FZ
DAkKS kalibriranjeMjerni sat tip FZ	023190 FZ

## Pribor

Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60

Čelično ticalo tip 24	434900 24
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 13	434900 13

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 10	434900 10