



Garnitura paralelnih kladica (8 pari)



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366753
GTIN	4045197559395
Razred artikla	32D

Opis

Izvedba:

Brušeno u parovima, tvrdoća 60 HRC.
Preciznost: tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Broj letvica: 8 par

širina: 8 mm

Visina: 22 mm

Visina: 38 mm

Visina: 32 mm

Visina: 28 mm

Tehnički opis

Visina	22 mm
Visina	38 mm
Visina	32 mm
Visina	28 mm

Visina	26 mm
Visina	42 mm
Visina	17 mm
Visina	36 mm
Duljina	200 mm
širina	8 mm
Broj letvica	8 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 17 mm	366770 17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 22 mm	366770 22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 26 mm	366770 26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 28 mm	366770 28
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 32 mm	366770 32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 36 mm	366770 36
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 38 mm	366770 38
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366753 vel. 200×8 Širina 42 mm	366770 42