



## Visoko učinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus, sadržaj: 200l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084260 200
GTIN	2050000967344
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

Rashladna maziva **koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**.

Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.

Visokoučinski koncentrat rashladnog maziva za **materijale koje se najteže narezuje te vrlo čvrste materijale**, teške legure aluminija i obojene metale, bez amina.

#### Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**.

Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

#### Upotreba:

Univerzalno prikladni za **sve radove narezivanja** (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, **piljenje**, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan **odnos mješavine 1: 20**, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

#### Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit. Ona su optimalno usklađena s drugim Jokisch-proizvodima (bez ljepljivih ostataka) i mogu se koristiti i kao hidraulička ulja i ulja prijenosnika.

Izvedba: Bačva  
Sadržaj: 200 l

## Tehnički opis

Boja	svijetlo smeđe
Izvedba	Bačva
Kinematička viskoznost	93 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Sadržaj	200 l
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo

## Pribor

Pumpa za bačve	084355
----------------	--------