

Mahr**Veliki mjerni sat -Millimess, ± područje mjerenja / očitavanje: 120/1µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni mjerni mehanizam na safirnom ležaju, posebno robustan, namijenjen za upotrebu u proizvodnom pogonu.

Malo odstupanje kod promjene smjera zahvaljujući mjernim svornjacima na kugličnim vodilicama bez zračnosti. **Neosjetljiv na djelovanje bočnih sila.**

Kućiste iz jednog komada osigurava iznimnu stabilnost i točnost. **Zaštita od udarca pomoću prijenosne poluge koja se podiže kod preopterećenja.**

Konstantna mjerna sila pomoću opruge.

Veliki slobodni hod radi zgodnog polaganja obradaka. Mogućnost priključenja podizne tipke ili kabla za podizanje (poseban pribor).

Jasno čitljiva skala.

Dvije oznake za toleranciju za prednamještanje tolerancijskog polja.

Mehanički komparator **Veliki mjerni sat-Millimess**. Vrlo velike dimenzije, zbog toga vrlo dobro čitljiv brojčanik.

Upotreba:

Kao mjerni sat za serijsku i pojedinačnu kontrolu.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za podizanje.

Tehnički opis

Kalibriranje	C3
Fini podizaj	4 mm
širina	125 mm
Očitavanje	1 µm
Ø stezne drške h6	28 mm
Snaga mjerenja	3,5 N
Visina	34 mm
Duljina	212 mm
± mjerno područje	120 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat tip FZ	023180 FZ
DAkS kalibriranjeMjerni sat tip FZ	023190 FZ

Pribor

Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4

Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 24	434900 24