

Mitutoyo

Digitalno-analogni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434651 60
GTIN	4946368500461
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Očitavanje bez pogreške pomoću velikog digitalnog kao i dodatnog analognog indikatora. **Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje.** Čvrsto kućište, precizno uležišteno ticalo.

Funkcija:

- **Promjena boje kod prekoračivanja vrijednosti tolerancije.**
- **Spremanje vrijednosti MAKS. / MIN.**
- **Spremanje maksimalne vrijednosti (nije potrebno traženje točke infleksije).**
- **Indikacija nulte točke na pr. za mjerenje tolerancije.**
- **Preklapanje smjera mjerenja.**
- **Mogućnost upravljanja na daljinu i izlaz podataka.**
- **Daljinsko upravljanje (poseban pribor).**

Dio isporuke:

Uključuje kabel za priključak na mrežu s mrežnim adapterom 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498430, daljinsko upravljanje, Digimatic Presetter.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
--------------	----

Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	≤ 2,5 N
Mogućnost odabira očitavanja	0,001 / 0,0005 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,0025 mm
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023000 100
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 14	434900 14

Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Priključni kabel tip USB2	498430 USB2
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Priključni kabel tip D1	498430 D1

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Priključni kabel tip D2	498430 D2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100