

Garant**Kompaktna stega, tip: 47****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370142 47
GTIN	4045197602497
Razred artikla	31L

Opis**Izvedba:**

Kučiste i tlačna poluga od kaljenog VA, zbog čega je moguće veće opterećenje. Tlačni element s opružnim ležajevima može se brzo zamijeniti bez alata. Posebna brtva od poliamida sprečava ulazak prljavštine u unutrašnjost.

Prednost:

Kompaktna izvedba, cca 30 % manja od usporedivih modela. Automatsko stezanje i otpuštanje za uštedu vremena.

Mogu se koristiti standardni DIN 912 vijci s upuštenom glavom (M10 / M12).

Dodatni pribor:

Br. 370350 stezni ključ, br. 370430 tlačna poluga.

Visina stezanja S: -1 - 90 mm

Duljina D (L): 95 mm

Širina B: 35 mm

Visina H: 81 mm

Tlačni krak r: 75 mm

maksimalna sila stezanja: 16 kN

Tehnički opis

maksimalna sila stezanja	16 kN
--------------------------	-------

Tlačni krak r	75 mm
Doseg A	47 mm
Visina stezanja S	-1 - 90 mm
Rupa za pričvršćivanje cilindričnih vijaka DIN 912	M10 / M12
Visina H	81 mm
Širina B	35 mm
Duljina D (L)	95 mm
maskimalan okretni moment	105 Nm
Vrsta proizvoda	Kompaktna stega

Pribor

Postolje za kompaktnu stegu tip 80	370145 80
Stezni ključ SW 11 za Monobloc, Duo i lančani stezni alat	370350
Tlačni dio tip-br. 5	370430 5
Tlačni dio tip-br. 1	370430 1
Tlačni dio tip-br. 2	370430 2
Tlačni dio tip-br. 4	370430 4
Tlačni dio tip-br. 3	370430 3
Postolje kompaktne stege visina H 80 mm	370146 80