

**Garant****Kompaktna stega, tip: 67****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 370142 67     |
| GTIN           | 4045197605900 |
| Razred artikla | 31L           |

**Opis****Izvedba:**

Kučiče i tlačna poluga od kaljenog VA, zbog čega je moguće veće opterećenje. Tlačni element s opružnim ležajevima može se brzo zamijeniti bez alata. Posebna brtva od poliamida sprečava ulazak prljavštine u unutrašnjost.

**Prednost:**

Kompaktna izvedba, cca 30 % manja od usporedivih modela. Automatsko stezanje i otpuštanje za uštedu vremena.

Mogu se koristiti standardni DIN 912 vijci s upuštenom glavom (M10 / M12).

**Dodatni pribor:**

Br. 370350 stezni ključ, br. 370430 tlačna poluga.

Visina stezanja S: -8 - 100 mm

Duljina D (L): 95 mm

Širina B: 35 mm

Visina H: 81 mm

Tlačni krak r: 94 mm

maksimalna sila stezanja: 12 kN

**Tehnički opis**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Visina stezanja S | -8 - 100 mm |
|-------------------|-------------|

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Doseg A                                            | 67 mm           |
| Rupa za pričvršćivanje cilindričnih vijaka DIN 912 | M10 / M12       |
| Tlačni krak r                                      | 94 mm           |
| maksimalna sila stezanja                           | 12 kN           |
| Visina H                                           | 81 mm           |
| Širina B                                           | 35 mm           |
| Duljina D (L)                                      | 95 mm           |
| maskimalan okretni moment                          | 105 Nm          |
| Vrsta proizvoda                                    | Kompaktna stega |

## Pribor

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Stezni ključ SW 11 za Monobloc, Duo i lančani stezni alat | 370350    |
| Tlačni dio tip-br. 1                                      | 370430 1  |
| Tlačni dio tip-br. 5                                      | 370430 5  |
| Tlačni dio tip-br. 4                                      | 370430 4  |
| Postolje kompaktne stege visina H 80 mm                   | 370146 80 |
| Tlačni dio tip-br. 2                                      | 370430 2  |
| Postolje za kompaktnu stegu tip 80                        | 370145 80 |
| Tlačni dio tip-br. 3                                      | 370430 3  |