

**Garnitura kontrolnih traka U zidnom držaču, tip: 0,01-0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Garnitura 15 - dijelna u metalnom zidnom nosaču. Kontrolni listići u plastičnim kutijama.

Sadržaj:

po 1 kontrolna traka u roli br. 478502: 0,01 do 0,1 (s povećanjem 0,01) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Dio isporuke:

Uključuje pričvrсни materijal i držač kontrolnih listića, br. 478510.

Tehnički opis

Visina	110 mm
Duljina	330 mm
Dubina	100 mm
Standard	Tvornička norma
Vrsta proizvoda	Trake šablone s ticalom

Pribor

Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,02 mm	478502 0,02
--	-------------

Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,2 mm	478502 0,2
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,08 mm	478502 0,08
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,07 mm	478502 0,07
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,15 mm	478502 0,15
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,25 mm	478502 0,25
Držać kontrolnih listića	478510
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,18 mm	478502 0,18
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,1 mm	478502 0,1
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,05 mm	478502 0,05
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,04 mm	478502 0,04
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,03 mm	478502 0,03
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,01 mm	478502 0,01
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,09 mm	478502 0,09
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,12 mm	478502 0,12
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m debljina 0,06 mm	478502 0,06