

Mahr**Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:
0,1/28mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 2/1000.

Mahr – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Tehnički opis

Ø kućišta	28 mm
Očitavanje	0,002 mm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Raspon odstupanja f_e	3 μm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	2 μm
Snaga mjerenja	0,15 N
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	4 μm
Zakretno područje	2x110 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	14,5 mm
Mjerna kugla Ø	2 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglica Ø 2 mm	436371 2
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
	436371 1

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 1 mm

Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 4 mm	436311 4
Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 8 mm	436311 8
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 3 mm	436371 3
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436371 2R
Centrirni držač Tip	436512