



## Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 13,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/40mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 436341 0,4/40 |
| GTIN           | 4045197204264 |
| Razred artikla | 42C           |

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

#### S podjelom skale 1/100.

**HOLEX** – Ekonomična izvedba s mjernim ticalom od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 4 mm.

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

#### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

**Napomena:**

**Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01** – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

**Tehnički opis**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ø kućišta                 | 40 mm                           |
| Snaga mjerenja            | 0,15 N                          |
| Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm                          |
| Očitavanje                | 0,01 mm                         |
| Zakretno područje         | 2×110 stupanj                   |
| Ø stezne drške h6         | 8 mm                            |
| Duljina mjernog kraka     | 13,5 mm                         |
| Mjerna kugla Ø            | 2 mm                            |
| Standard                  | DIN 2270                        |
| Mjerna tehnika            | analogno                        |
| Pakiranje                 | stabilna kutija                 |
| Kalibriranje              | C5                              |
| Vrsta proizvoda           | Mjerni sat s osjetnom polugicom |

**Usluge**

|  |               |
|--|---------------|
| Kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG       | 023330 ANALOG |
| DAkKS kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG | 023340 ANALOG |

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Centrirni držač Tip  | 436512     |
| Četverokutni držač za mala mjerna ticala                               | 436510     |
| Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 13,5 mm mjerna kuglica Ø 2 mm | 436361 2   |
| Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm                           | 359680 120 |

|   |          |
|---|----------|
| Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 4 mm | 436311 4 |
| Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 8 mm | 436311 8 |