

Mahr**Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:
0,4/40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436301 0,4/40
GTIN	4059192013592
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

S podjelom skale 1/100.

Mahr – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držac br. 436510, centrirni držac br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 μm , ukupan raspon odstupanja 13 μm , mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 μm .

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,15 N
Očitavanje	0,01 mm
Ø kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436371 2
Zamjensko staklo za mjerne satove Vanjski Ø 40 mm	436328 40
Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 4 mm	436311 4
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 3 mm	436371 3

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436371 2R
Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 8 mm	436311 8
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436371 1