

Mahr**Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 41,2 / 32,3 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,25/29mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Mjerni sat s **dugim ticalom. 1/100 očitavanje.**

Mahr – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držac br. 436510, centrirni držac br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Tehnički opis

Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	5 μm
Raspon odstupanja f_e	10 μm
\varnothing kućišta	29 mm
Snaga mjerenja	0,07 N
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,25 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	13 μm
Zakretno područje	2x110 stupanj
\varnothing stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	41,2 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 32,3 mm \varnothing mjerne kugle 2 mm	436354 2

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 41,2mm mjerna kuglica Ø 2 mm	436321 2
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 41,2mm mjerna kuglica Ø 2R mm	436321 2R
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 8 mm	436311 8
Zamjensko staklo za mjerne satove Vanjski Ø 30 mm	436328 30
Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 4 mm	436311 4