



Mjerni sat s osjetnom polugicom P-Line s osjetnom polugom duljine 36 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 3/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s osjetnom polugicom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Zaštita od korozije postignuta je mat kromiranjem kućišta.

Mjerni sat s **dugim ticalom. 1/100 očitavanje.**

Veliko područje mjerenja od 3 mm. Isti smjer rotacije (u smjeru kazaljke na satu) u oba smjera mjerenja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Zamjensko ticalo s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Raspon odstupanja f_e	20 μm
Mjerno područje po smjeru	1,5 mm
Snaga mjerenja	0,2 N
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	7 μm
\varnothing kućišta	40 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	26 μm
Zakretno područje	2×90 stupanj
\varnothing stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	32,26 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36 mm mjerna kuglica \varnothing 2 mm	436324 2
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510

