

GIROD

Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,1/40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 2/1000.

GIROD – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Robusno kućište, neosjetljivo na magnetska polja. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,002/0,001 – Raspon odstupanja 2 μm , ukupan raspon odstupanja 4 μm , raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 2 μm .

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,15 N
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	4 μm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	2 μm
Očitavanje	0,002 mm
Raspon odstupanja f_e	2,7 μm
\varnothing kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
\varnothing stezne drške h_6	8 mm
Duljina mjernog kraka	12,5 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Centrirni držač Tip	436512

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 12,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436210 2