

**Mahr****Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 41,2 / 32,3 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,25/38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Mjerni sat s **dugim ticalom. 1/100 očitavanje.**

**Mahr** – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

**Upotreba:**

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

**Dodatni pribor:**

Četverokutni držak br. 436510, centrirni držak br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

**Zamjenski dio:**

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

## Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,07 N
Ø kućišta	38 mm
Raspon odstupanja $f_e$	10 $\mu$ m
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera $f_u$	5 $\mu$ m
Očitavanje	0,01 mm
Ukupan raspon odstupanja $f_{ges}$	13 $\mu$ m
Mjerno područje po smjeru	0,25 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	41,2 mm
Mjerna kugla Ø	2 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

## Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 41,2mm mjerna kuglica Ø 2 mm	436321 2
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
	436321 2R

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 41,2mm mjerna  
kuglica  $\varnothing$  2R mm

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm

359680 120

Stezna drška za mjerne satove  $\varnothing$  drške h6 4 mm

436311 4

Stezna drška za mjerne satove  $\varnothing$  drške h6 8 mm

436311 8

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 32,3 mm  $\varnothing$  mjerne  
kugle 2 mm

436354 2

Centrirni držač Tip

436512