

**HOLEX****MK drška za glavu za bušenje, MK / konus gl. za bušenje: 1/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342500 1/16
GTIN	4045197296795
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

**Prokaljen i precizno brušen.** Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna, povoljnija izvedba.

**Upotreba:**

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Tehnički opis**

Konus Ø D	15,733 mm
Konus stezne glave DIN 238	B 16
Morse konus MK veličina	1
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave