

HOLEX**MK drška za glavu za bušenje, MK / konus gl. za bušenje: 2/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342500 2/10
GTIN	4045197296818
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Sa MK drškom i istisnim klinom.

Precizna, povoljnija izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

Konus stezne glave DIN 238	B 10
Konus Ø D	10,094 mm
Morse konus MK veličina	2
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave