

**Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370680 14
GTIN	4020772070281
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Duljina utora f	40 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1412100
Razmak između e vrška i utora	21 mm
Širina utora a	14 mm
Visina stezanja h	10 - 38 mm
Duljina D (L)	100 mm

Širina B	40 mm
Visina H	20 mm
Tip	6314V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------