

**Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370680 18
GTIN	4020772070304
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1816125
Širina utora a	18 mm
Razmak između e vrška i utora	26 mm
Duljina utora f	45 mm
Visina stezanja h	13 - 46 mm
Duljina D (L)	125 mm

Širina B	50 mm
Visina H	25 mm
Tip	6314V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------