

**Micromag magnetni filtar, maks. magnetno svojstvo zadržavanja: 4kg****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 084362 4 |
| GTIN | 2050001738530 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

Magnetni filtar za ugradnju u rashladni i tok za podmazivanje strojeva i postrojenja.

Upotreba:

Za pouzdano i ekološki prihvatljivo odvajanje magnetskih vodećih sastojaka u rashladnim, grijaćim i tokovima za podmazivanje, npr. u alatnim strojevima, postrojenjima za recikliranje i hidrauličnim postrojenjima. Čišćenje onečišćene jezgre vrši se s pomoću posebnog strugala br. 084363 u roku od nekoliko sekundi.

Nije potrebno odlaganje materijala za filtriranje. Kod punog opterećenja nadstrujni ventil osigurava protok – začepljenje nije moguće.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------|
| BSP priključni navoj | 1.1/2 col |
| maksimalno magnetno svojstvo zadržavanja | 4 kg |
| Težina | 9,5 kg |
| Oznaka proizvođača | MM20 |
| Vanjska visina | 605 mm |

| | |
|-----------------|--------|
| Vanjski Ø | 135 mm |
| Vrsta proizvoda | filter |

Pribor

| | |
|----------------|--------|
| Micromag lomač | 084363 |
|----------------|--------|