

**Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370680 22
GTIN	4020772070311
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Širina utora a	22 mm
Razmak između e vrška i utora	30 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 2220160
Duljina utora f	60 mm
Visina stezanja h	16 - 65 mm
Duljina D (L)	160 mm

Širina B	60 mm
Visina H	30 mm
Tip	6314V
Vrsta proizvoda	Stezaljka