

**MK drška s unutarnjim navojem, MK / konus gl. za bušenje: 2/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Precizna izvedba s MK drškom i unutarnjim steznim navojem.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama s Morse konusom.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

Konus Ø D	12,065 mm
Morse konus MK veličina	2
Unutarnji stezni navoj	M10
Konus stezne glave DIN 238	B 12
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave