

**Namjestiva stezna poluga upuštena, širina utora a: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370685 22
GTIN	4020772074661
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

**Upotreba:**

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

**Dio isporuke:**

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

Visina nagiba $A_1$	12 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 2220160
Duljina utora f	60 mm
Dubina nagiba $A_2$	15 mm
Širina utora a	22 mm
Razmak između e vrška i utora	30 mm

Visina stezanja h	16 - 77 mm
Duljina D (L)	160 mm
Širina B	60 mm
Visina H	30 mm
Tip	6314AV
Vrsta proizvoda	Stezaljka