

**Namjestiva stezna poluga upuštena, širina utora a: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370685 14
GTIN	4020772074623
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

**Upotreba:**

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

**Dio isporuke:**

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

Širina utora a	14 mm
Dubina nagiba A <sub>2</sub>	10 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1412100
Visina nagiba A <sub>1</sub>	8 mm
Razmak između e vrška i utora	21 mm
Duljina utora f	40 mm

Visina stezanja h	10 - 46 mm
Duljina D (L)	100 mm
Širina B	40 mm
Visina H	20 mm
Tip	6314AV
Vrsta proizvoda	Stezaljka

---

## Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------