

**Namjestiva koljenasta stezna poluga, širina utora a: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370720 10
GTIN	4020772071271
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

**Materijal:**

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

**Dio isporuke:**

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

Duljina utora f	32 mm
Širina utora a	10 mm
Razmak između e vrška i utora	36 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 101080
Visina stezanja h	22 - 46 mm
Visina H	15 mm

Duljina D (L)	100 mm
Širina B	11 mm
Tip	6316V
Vrsta proizvoda	Stezaljka