

**Namjestiva stezna poluga upuštena, širina utora a: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370685 16
GTIN	4020772074630
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Razmak između e vrška i utora	26 mm
Visina nagiba A ₁	10 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1616125
Širina utora a	16 mm
Dubina nagiba A ₂	12,5 mm
Duljina utora f	45 mm

Visina stezanja h	13 - 58 mm
Duljina D (L)	125 mm
Širina B	50 mm
Visina H	25 mm
Tip	6314AV
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------