

**Stezna poluga s cilindričnim vrhom, širina proreza×dužina: 14X160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370800 14X160
GTIN	4020772070724
Razred artikla	35A

Opis**Standard:****DIN 6315 C****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Ø drške	20 mm
ukupna duljina	160 mm
Širina proreza	14 mm
za stezne vijke	M12; M14
Visina H	25 mm
Širina B	40 mm
Tip	6315C
Vrsta proizvoda	Stezaljka