

**Kontinuirano namjestiva stega, širina utora a: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370660 12
GTIN	4020772074906
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Stezna poluga i T vijak čine jednu cjelinu (nema odvojenih dijelova). Oblik stega omogućuje kontinuirano podešavanje bez dodatne podloge.

**Upotreba:**

Za brzo i sigurno pritezanje obradaka različite visine na glodalicama.

**Materijal:**

Poboljšani čelik, pocinčan, čvrstoća vijaka 8.8, odnosno 10.9 (ovisno o veličini)

**Dio isporuke:**

U kompletu s T utornim vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

T vijak DIN 787 br. 375300	Vel. 1212125
Širina utora a	12 mm
Visina stezanja h	0 - 50 mm
Duljina D (L)	140 mm

Širina B	50 mm
Tip	6321
Vrsta proizvoda	Stezna vilica

---

**Pribor**

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------