

**Namjestiva stezna poluga upuštena, širina utora a: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370685 20
GTIN	4020772074654
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Širina utora a	20 mm
Dubina nagiba A ₂	15 mm
Visina nagiba A ₁	12 mm
Duljina utora f	60 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 2020160
Razmak između e vrška i utora	30 mm

Visina stezanja h	16 - 77 mm
Duljina D (L)	160 mm
Visina H	30 mm
Širina B	60 mm
Tip	6314AV
Vrsta proizvoda	Stezaljka