

**Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370680 10
GTIN	4020772070267
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

Duljina utora f	30 mm
Širina utora a	10 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 101080
Razmak između e vrška i utora	15 mm
Visina stezanja h	8 - 32 mm
Duljina D (L)	80 mm

Širina B	30 mm
Visina H	15 mm
Tip	6314V
Vrsta proizvoda	Stezaljka