

**Namjestiva koljenasta stezna poluga, širina utora a: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370720 16
GTIN	4020772071301
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

Dio isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Tehnički opis

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1616125
Razmak između e vrška i utora	51,5 mm
Širina utora a	16 mm
Duljina utora f	50 mm
Visina stezanja h	36 - 71 mm
Visina H	25 mm

Duljina D (L)	160 mm
Širina B	18 mm
Tip	6316V
Vrsta proizvoda	Stezaljka