

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora, mjerno područje: 5-15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	5 - 15 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	35 mm
HM senzorska kugla Ø	0,6 mm
Očitavanje	0,005 mm
maksimalna dubina utora	2,3 mm
minimalna širina utora	0,8 mm
Granica odstupanja	0,015 mm
Ø mjernog sata	65 mm
Kalibriranje	C7

IP-klasa zaštite	IP 65
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

## Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S